

**Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	483920 1
GTIN	2050001861337
Produktų klasė	48A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas ( $60 \pm 2$  HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo  $\varnothing$  1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.  
**1 tolerancijos klasė:** Koto  $\varnothing \pm 0,001$  mm.

**Paskirtis:**

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

**Pastaba:**

Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą  $\varnothing$** , pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082**.

**Techninis aprašymas**

Matavimo strypo ilgis	40 mm
Žingsnis	0,001 mm
Nominalus dydis	0,501 - 0,999 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	$60 \pm 2$ HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

**Paslaugos**

KalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028240 20
DAkS kalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028260 20