

3M**Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 13×457 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558490 100 |
| GTIN | 4054596773936 |
| Produktų klasė | 53M |

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.**

Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------|
| Spalva | ruda |
| Grūdėtumo palyginimas | 100 |
| Smulkumo laipsnis | rupus |
| Modelis | A coarse |
| Serija | SC-BS |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Šlifavimo juostos plotis | 13 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 457 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 13×457 mm |
| Gamintojo pavadinimas | SC-BS |
| Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | 15-20 m/s | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 10 m/s | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 10 m/s | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 10 m/s | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 10 m/s | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 10 m/s | H |
| INOX | tinka | 10 m/s | |
| Ti | tinka | 10 m/s | |
| Ketus (G) | tinka | 10 m/s | K |
| CuZn | tinka | 10 m/s | N |
| Plastikas, GFK | tinka | 10 m/s | |
| Mediena | tinka | 10 m/s | |
| Dažai | tinka | 10 m/s | |
| Uni | tinka | 10 m/s | |
| sausasis | tinka | | |