

**RENISHAW****Liestukas su apvaliu rubino antgaliu keramikinis ilgis 100 mm, Rutulio Ø D: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494236 6
GTIN	2050001740601
Produktų klasė	49F

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiami liestukai matavimo prietaisams ir staklėms iš keramikos su M4 prijungimo sriegiu.

**Pastaba:**

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Koto medžiaga	Keramika
Koto Ø S	4,5 mm
Svoris	6,3 g
efektyvus matavimo ilgis	88,5 mm
Rutulio Ø D	6 mm
Ilgis l	100 mm
Prijungimo sriegis	M4
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

5 eigių keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
---	-------------

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Liestukų valymo rinkinys	494240
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30