

Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	483900 2
GTIN	2050001048813
Produktų klasė	48A

Aprašymas**Modelis:**

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo \varnothing 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
1 tolerancijos klasė: Koto $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Pastaba:

Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą \varnothing** , pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082**.

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	1 - 2,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

DAkS kalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20

028260 20

KalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20

028240 20