

RENISHAW**Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 20 mm, Rutulio Ø D: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494222 4
GTIN	2050000956805
Produktų klasė	49F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Koto Ø S	1,5 mm
Rutulio Ø D	4 mm
Svoris	0,6 g
Koto medžiaga	Plienas
efektyvus matavimo ilgis	20 mm
Ilgis l	20 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Liestukų valymo rinkinys	494240
--------------------------	--------

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5