

3M**Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 9×533 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558497 280
GTIN	2050001752444
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetinė derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.**

Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	labai glotni
Spalva	mėlyna
Grūdėtumo palyginimas	280
Modelis	A very fine
Serija	SC-BS

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	9 mm
Šlifavimo juostos ilgis	533 mm
Produkto pavadinimo požymis	9×533 mm
Gamintojo pavadinimas	SC-BS
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	15-20 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	10 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	10 m/s	H
INOX	tinka	10 m/s	
Ti	tinka	10 m/s	
Ketus (G)	tinka	10 m/s	K
CuZn	tinka	10 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10 m/s	
Mediena	tinka	10 m/s	
Dažai	tinka	10 m/s	
Uni	tinka	10 m/s	
sausasis	tinka		