

Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 4**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 483900 4 |
| GTIN | 2050001048837 |
| Produktų klasė | 48A |

Aprašymas**Modelis:**

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo \varnothing 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
1 tolerancijos klasė: Koto $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Pastaba:

Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą \varnothing** , pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082**.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Matavimo strypo ilgis | 70 mm |
| Žingsnis | 0,01 mm |
| Nominalus dydis | 6 - 9,99 mm |
| Kalibravimas | L5 |
| Norma | DIN 2269 |
| Tolerancijos klasė | 1 |
| Kietis | 60 ± 2 HRC |
| Medžiaga | Aukščiausios kokybės plienas |
| Produkto rūšis | Kontrolinis kaištis |

Paslaugos

| | |
|--|-----------|
| KalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20 | 028240 20 |
| DAkS kalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20 | 028260 20 |