



Mobilus kietčio matuoklis alphaDUR mini (be zondo)



Užsakymo data

Užsakymo numeris	495047
GTIN	2050001957238
Produktų klasė	49G

Aprašymas

Modelis:

Mobilaus UCI kietmačio **alphaDUR mini** matavimo rezultatai atitinka DIN 50159-1, ASTM A 1038 ir VDI/VDE direktyvą 2616. Matavimo diapazonas 10 - 3000 HV, didelės sklaidos spalvotas ekranas, atminties kaupiklyje išsaugo 50 medžiagų kalibravimų ir 100000 matavimo duomenų. Konvertavimas į HRC, HRB, HB ir atsparumą tempimui. Statistinio vertinimo funkcija ir įmontuota ličio jonų baterija, veikianti apie 7 val. Matuojama zondų Nr. 495043 – užsakomas atskirai.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas su įmontuotu akumuliatoriumi, laidas zondui, įkroviklis su USB laidu, lagaminu transportavimui ir naudojimo instrukcija (be zondo).

Priedai pasirinktinai:

Nešiojamas krepšys, programinė įranga patikros ataskaitoms kurti, statistika, grafinis įvertinimas, USB duomenų perdavimo galimybė ir UCI kietčio pavyzdžių plokštės su ISO/ASTM sertifikatu pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Srovės tiekimas	Ličio jonų
Aukštis	23 mm

Ilgis	135 mm
Plotis	80 mm
Svoris	320 g
Gamintojo pavadinimas	12-102
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Sąsaja	USB sąsaja
Produkto rūšis	Kietmatis

Priedai

UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 20 N	495043 20
Pagalbinės priemonės uždėjimui ant apvalių ruošinių Skirta detalių Ø 10-50 mm	495048 10-50
Pagalbinės priemonės uždėjimui ant apvalių ruošinių Skirta detalių Ø 50-250 mm	495048 50-250
UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 49 N	495043 49
UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 30 N	495043 30
Precizinis matavimo stovas	495049
UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 10 N	495043 10
UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 98 N	495043 98
Pagalbinės priemonės uždėjimui ant lygių paviršių	495046