

## Atskiras kontrolinis kaištis 2 tolerancijos klasė, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483910 5
GTIN	2050001048943
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas ( $60 \pm 2$  HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo  $\varnothing$  1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.  
**2 tolerancijos klasė:** Koto  $\varnothing \pm 0,002$  mm.

#### Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

#### Pastaba:

Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą  $\varnothing$** , pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082**.

### Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	10 - 11,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	2
Kietis	$60 \pm 2$ HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

### Paslaugos

DAkS kalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028260 20
KalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028240 20