




Precizinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	494480 15
GTIN	4045197525406
Produktų klasė	42L

Aprašymas

Modelis:

Precizinis spaustuvas, chromuotas (žalvarinis) arba anoduotas (aliuminis) modelis. Idealiai tinka mažoms detalėms, pvz., mikroskopuose, profilio projektoriuose arba profilometruose. Kampo tikslumas 0,04 mm, keičiamos užspaudimo žiaunos iš grūdinto, nerūdijančio plieno ar plastiko. Fiksuotos žiaunos su prizmėmis cilindrinėms detalėms. Papildoma prizmė ant fiksuotos žiaunos bei grioveliai išilginėse pusėse suteikia daugiau panaudojimo galimybių.

Techninis aprašymas

Spaustuvo medžiaga	Žalvaris, chromuotas
Bendras aukštis c	15 mm
Bendras ilgis a	50 mm
maksimalios užveržimo ribos b	14,5 mm
Žiaunų plotis A	15 mm
Žiaunų aukštis C	6 mm
Bendras plotis B	15 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai

