

**3M****Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 6×610 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558499 280
GTIN	4001895441196
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetinė derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.**

Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

**Paskirtis:**

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

**Techninis aprašymas**

Spalva	mėlyna
Smulkumo laipsnis	labai glotni
Grūdėtumo palyginimas	280
Modelis	A very fine
Serija	SC-BS

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	6 mm
Šlifavimo juostos ilgis	610 mm
Produkto pavadinimo požymis	6×610 mm
Gamintojo pavadinimas	SC-BS
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	15-20 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	10 m/s	H
INOX	tinka	10 m/s	
Ti	tinka	10 m/s	
Ketus (G)	tinka	10 m/s	K
CuZn	tinka	10 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10 m/s	
Mediena	tinka	10 m/s	
Dažai	tinka	10 m/s	
Uni	tinka	10 m/s	
sausasis	tinka		