


**Precizinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494480 25
GTIN	4045197525413
Produktų klasė	42L

**Aprašymas****Modelis:**

Precizinis spaustuvas, chromuotas (žalvarinis) arba anoduotas (aliuminis) modelis. Idealiai tinka mažoms detalėms, pvz., mikroskopuose, profilio projektoriuose arba profilometruose. Kampo tikslumas 0,04 mm, keičiamos užspaudimo žiaunos iš grūdinto, nerūdijančio plieno ar plastiko. Fiksuotos žiaunos su prizmėmis cilindrinėms detalėms. Papildoma prizmė ant fiksuotos žiaunos bei grioveliai išilginėse pusėse suteikia daugiau panaudojimo galimybių.

**Techninis aprašymas**

Spaustuvo medžiaga	Aliuminis anoduotas
Bendras aukštis c	25 mm
maksimalios užveržimo ribos b	24,5 mm
Bendras ilgis a	75 mm
Žiaunų plotis A	25 mm
Žiaunų aukštis C	10 mm
Bendras plotis B	25 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai

