

RENISHAW**Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 20 mm, Rutulio Ø D: 0,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494222 0,7
GTIN	2050000973468
Produktų klasė	49F

Aprašymas**Modelis:**

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Rutulio Ø D	0,7 mm
Koto medžiaga	Kietlydinys
efektyvus matavimo ilgis	12 mm
Svoris	0,3 g
Koto Ø S	0,5 mm
Ilgis l	20 mm
Prijungimo sriegis	M2
Viršūnės medžiaga	Rubinas
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Liestukų valymo rinkinys	494240
--------------------------	--------

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30