

3M**Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 20×520 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558495 100
GTIN	2050001694171
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetinė derva, labai patvarus, **tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.**

Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	rupus
Grūdėtumo palyginimas	100
Spalva	ruda
Modelis	A coarse
Serija	SC-BS

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	20 mm
Šlifavimo juostos ilgis	520 mm
Produkto pavadinimo požymis	20×520 mm
Gamintojo pavadinimas	SC-BS
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	15-20 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	10 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	10 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	10 m/s	H
INOX	tinka	10 m/s	
Ti	tinka	10 m/s	
Ketus (G)	tinka	10 m/s	K
CuZn	tinka	10 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10 m/s	
Mediena	tinka	10 m/s	
Dažai	tinka	10 m/s	
Uni	tinka	10 m/s	
sausasis	tinka		