

**RENISHAW****Keičiamas liestukas, cilindro formos, Cilindro Ø D: 2Rmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494230 2R
GTIN	2050000973567
Produktų klasė	49F

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinis rubininis liestukas su tvirtinimo sriegiu M2

**Pastaba:**

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

efektyvus matavimo ilgis	7,2 mm
Koto medžiaga	Rubinas
Svoris	0,5 g
Cilindro Ø D	2 mm
Ilgis l	20 mm
Prijungimo sriegis	M2
Produkto rūšis	Antgaliai

**Priedai**

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 20 mm	494214 20
Adapteris Tipas M3/M2	494218 M3/M2
Liestukų valymo rinkinys	494240

Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 40 mm	494214 40
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 30 mm	494214 30
5 eigų keičiamo liestuko laikiklis M2 Tipas M2/5	494219 M2/5
Keičiamo liestuko ilgintuvas Ilgis 10 mm	494214 10