

Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483900 8
GTIN	2050001048875
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo \varnothing 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
1 tolerancijos klasė: Koto $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Pastaba:

Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą \varnothing** , pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082**.

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	16 - 18,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

DAkS kalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028260 20
KalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028240 20