


HOLEX**Precizinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	494480 35
GTIN	4045197525420
Produktų klasė	42L

Aprašymas**Modelis:**

Precizinis spaustuvas, chromuotas (žalvarinis) arba anoduotas (aliuminis) modelis. Idealiai tinka mažoms detalėms, pvz., mikroskopuose, profilio projektoriuose arba profilometruose. Kampo tikslumas 0,04 mm, keičiamos užspaudimo žiaunos iš grūdinto, nerūdijančio plieno ar plastiko. Fiksuotos žiaunos su prizmėmis cilindrinėms detalėms. Papildoma prizmė ant fiksuotos žiaunos bei grioveliai išilginėse pusėse suteikia daugiau panaudojimo galimybių.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis a	100 mm
maksimalios užveržimo ribos b	34,5 mm
Spaustuvo medžiaga	Aliuminis anoduotas
Bendras aukštis c	35 mm
Žiaunų plotis A	35 mm
Žiaunų aukštis C	14 mm
Bendras plotis B	35 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai

