



Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 140 mm, SH 1 / DH 2, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	527230 1
GTIN	613548046098
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = $\frac{1}{2}$ dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirtos precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. **Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.**

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050 – 527070.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	140 mm
Forma	plokščia buku galu
Skerspjūvis	4,8×1,1 mm
Dildės plotas	4

Šveicariško tipo įkartos	1
atitinka vokišką įkartų tipą	3
Produkto pavadinimo požymis	SH 1 / DH 2
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		

Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3