

**Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 00 / DH 00, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	527150 1
GTIN	613548046227
Produktų klasė	53B

**Aprašymas****Modelis:**

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis =  $\frac{1}{2}$  dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirtos precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. **Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.**

**Standartas:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Pastaba:**

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050 – 527070.

**Techninis aprašymas**

Skerspjuvis	6,0×1,3 mm
Bendras ilgis	180 mm
Dildės plotas	4
Forma	plokščia buku galu

Šveicariško tipo įkartos	00
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto pavadinimo požymis	SH 00 / DH 00
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		

## Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3