



## Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 1



### Užsakymo data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 527250 1     |
| GTIN             | 613548046210 |
| Produktų klasė   | 53B          |

### Aprašymas

#### Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis =  $\frac{1}{2}$  dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirtos precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. **Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.**

#### Standartas:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050 – 527070.

### Techninis aprašymas

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Forma         | plokščia buku galu |
| Bendras ilgis | 180 mm             |
| Dildės plotas | 4                  |
| Skerspjūvis   | 6,0×1,3 mm         |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Šveicariško tipo įkartos     | 0                       |
| atitinka vokišką įkartų tipą | 2                       |
| Produkto pavadinimo požymis  | SH 0 / DH 1             |
| Produkto rūšis               | Precizinė adatinė dildė |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Uni                             | ribotai tinka |                |           |

## Priedai

|   |          |
|---|----------|
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2 | 519700 2 |
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3 | 519700 3 |