



## VALTITAN precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	527550 3
GTIN	613548045565
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Naši ir patvari dildė.** Paviršiaus kietis **1200 HV**. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti drožlėmis, tad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

#### Standartas:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

### Techninis aprašymas

Dildės plotas	2
Bendras ilgis	180 mm
Skerspjuvis	5,9×2,0 mm
Forma	pusapvalė
Šveicariško tipo įkartos	0
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto pavadinimo požymis	SH 0 / DH 1
su dildės rankena	ne
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Alu Mg	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

---

## Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2