



Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 140 mm, SH 1 / DH 2, Tipas: 3



Užsakymo data

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 527230 3 |
| GTIN | 613548046418 |
| Produktų klasė | 53B |

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = $\frac{1}{2}$ dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirtos precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. **Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.**

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050 – 527070.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------|------------|
| Forma | pusapvalė |
| Skerspjūvis | 5,1×1,5 mm |
| Dildės plotas | 2 |
| Bendras ilgis | 140 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Šveicariško tipo įkartos | 1 |
| atitinka vokišką įkartų tipą | 3 |
| Produkto pavadinimo požymis | SH 1 / DH 2 |
| Produkto rūšis | Precizinė adatinė dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Uni | ribotai tinka | | |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2 | 519700 2 |
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3 | 519700 3 |