

**VALTITAN** precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	527550 4
GTIN	613548045688
Produktų klasė	53B

**Aprašymas****Modelis:**

**Naši ir patvari dildė.** Paviršiaus kietis **1200 HV**. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti drožlėmis, tad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

**Standartas:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Techninis aprašymas**

Skersmuo	3,2 mm
Bendras ilgis	180 mm
Dildės plotas	1
Forma	apvali
Šveicariško tipo įkartos	0
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Produkto pavadinimo požymis	SH 0 / DH 1
su dildės rankena	ne
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

---

## Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3