

**VALTITAN** precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 10**Užsakymo data**

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 527550 10 |
| GTIN | 613548045718 |
| Produktų klasė | 53B |

Aprašymas**Modelis:**

Naši ir patvari dildė. Paviršiaus kietis **1200 HV**. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti drožlėmis, tad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Bendras ilgis | 180 mm |
| Skerspjūvis | 5,4×2,0 mm |
| Dildės plotas | 1 |
| Forma | Barett |
| Šveicariško tipo įkartos | 0 |
| atitinka vokišką įkartų tipą | 1 |
| Produkto pavadinimo požymis | SH 0 / DH 1 |
| su dildės rankena | ne |
| Produkto rūšis | Precizinė adatinė dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka |
| Plienas <55 HRC | tinka |
| Plienas <60 HRC | tinka |
| Plienas <67 HRC | tinka |
| INOX | tinka |
| Ti | tinka |
| Ketus (G) | tinka |
| CuZn | tinka |
| Plastikas, GFK | tinka |
| Mediena | tinka |
| Uni | tinka |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2 | 519700 2 |
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3 | 519700 3 |