



## Kalibravimo kamščių rinkinys, tikslumas $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Tipas: 1,5-2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483955 1,5-2
GTIN	2050000962769
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Nebrangi alternatyva vietoj kontrolinio kaiščio.  $\emptyset$  tolerancijos geresnės už DIN 2269, tolerancijos klasė 1. Iš aukščiausios kokybės plieno, plastikinė rankena su nurodytu  $\emptyset$ .

#### Pastaba:

Užsakydami nurodykite **pageidaujama**  $\emptyset$ , pvz., Nr. 483950 dyd. 2 **0,24**.

Kalibravimas: S18

Leistina paklaida:  $\pm 0,5 \mu\text{m}$

Nominalus dydis: 1,51 - 2 mm

Žingsnis: 0,01 mm

Rinkinio turinys: 50

### Techninis aprašymas

Rinkinio turinys	50
Žingsnis	0,01 mm
Leistina paklaida	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nominalus dydis	1,51 - 2 mm
Tolerancijos klasė	1

Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kalibravimo kamštis

## Paslaugos

Kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 50	018381 50
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 50	019680 50
DAkKS kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 50	020890 50
Kalibravimas Matavimo strypų rinkinys Rinkinio turinys 50	020880 50