

## Kalibrinis kamštis H7, Nominalusis matmuo Ø: 42mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484000 42     |
| GTIN             | 4045197211057 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai, kurių tolerancija H7.

#### Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Pastaba:

- **Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com), pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvimui) žr. Nr. 484027.**
- **Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.**

### Techninis aprašymas

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tolerancijos laukas | H                                  |
| Norma               | DIN 7150-2                         |
| Norma               | DIN 7164                           |
| Kokybė              | 7                                  |
| Nominalus dydis     | 42 mm                              |
| Kalibro rūšis       | Praeinantieji srieginiai kalibrai  |
| Kalibro rūšis       | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Kalibro rūšis       | Praeinantieji srieginiai kalibrai  |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Kalibravimas   | M2                 |
| Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |

**Paslaugos**

|  |           |
|--|-----------|
| DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm      | 028300 60 |