

KARL DEUTSCH**Dangos sluoksnio stornatis Pocket Leptoskop, Tipas: 2021****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	496800 2021
GTIN	2050001053596
Produktų klasė	49G

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti, patogūs dangos stornačiai tiksliam ir atsargiam dangų ant plieninių ir spalvotųjų metalų paviršių matavimui.

- **Matavimo zondas įmontuotas į prietaisą, iškart - be pirminio kalibravimo - paruoštas darbui.**
- **Galimas vieno arba dviejų taškų kalibravimas, gaunant vidutinę vertę.**
- **Veikia nepriklausomai nuo elektros tinklo, automatinis išjungimas.**
- **Patogus, aiškiu tekstu pateikiamas meniu, daugiakalbis.**
- **Grafinis ekranas su foniniu apšvietimu.**
- **Dideli ir gerai įskaitomi skaičiai.**
- **Duomenų išvestis spausdintuvui.**

Fe prietaisas nemagnetinių dangų matavimui, pvz.: Cr, Cd, Cu, Zn dangų, dažų, lako, plastiko ant įmagnetinamos geležies ir plieno.

Tiekimo sudėtis:

Lagaminas transportavimui, etalonai (dyd. 2021: vienos dalies; dyd. 2026: dviejų dalių), kalibravimo plėvelių rinkinys (dviejų dalių), 1 baterija Nr. 081561 dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu.

Pastaba:

Modelis su matavimo verčių kaupikliu ir statistinio apdorojimo funkcija pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Plotis	47 mm
Matavimo principas Fe	magnetiškai induktyvus
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	100 h
Ilgis	95 mm
Matavimo diapazonas Fe	0 - 3000 μm
Leistina paklaida sluoksniams $\geq 1200 \mu\text{m}$	3 – 5 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Aukštis	17 mm
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1200 μm	1 – 3 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Leistina paklaida sluoksniams $<100 \mu\text{m}$	1 % / $\pm 1,5 \mu\text{m}$
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dangos storio matavimo prietaisas

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Kalibrinių plėvelių rinkinys, 6-ių vnt. Tipas A	496940 A