

**KARL DEUTSCH****Dangos sluoksnio stornatis Pocket Leptoskop, Tipas: 2026****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	496800 2026
GTIN	2050001053602
Produktų klasė	49G

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirti, patogūs dangos stornačiai tiksliam ir atsargiam dangų ant plieninių ir spalvotųjų metalų paviršių matavimui.

- **Matavimo zondas įmontuotas į prietaisą, iškart - be pirminio kalibravimo - paruoštas darbui.**
- **Galimas vieno arba dviejų taškų kalibravimas, gaunant vidutinę vertę.**
- **Veikia nepriklausomai nuo elektros tinklo, automatinis išjungimas.**
- **Patogus, aiškiu tekstu pateikiamas meniu, daugiakalbis.**
- **Grafinis ekranas su foniniu apšvietimu.**
- **Dideli ir gerai įskaitomi skaičiai.**
- **Duomenų išvestis spausdintuvui.**

**FE / NFe Kombi prietaisas.** Pagrindas atpažįstamas automatiškai. Papildomai elektrai nelaidžių dangų matavimui, pvz.: Eloxal, dažų, lako, plastiko ir t.t. ant visų spalvotųjų metalų paviršių, pvz.: aliuminio, vario, žalvario ir t.t.

**Tiekimo sudėtis:**

Lagaminas transportavimui, etalonai (dyd. 2021: vienos dalies; dyd. 2026: dviejų dalių), kalibravimo plėvelių rinkinys (dviejų dalių), 1 baterija Nr. 081561 dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu.

**Pastaba:**

Modelis su matavimo verčių kaupikliu ir statistinio apdorojimo funkcija pagal užsakymą.

## Techninis aprašymas

Matavimo principas NFe	Sūkurinė srovė
Leistina paklaida sluoksniams $\geq 1200 \mu\text{m}$	3 – 5 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Matavimo diapazonas Fe	0 - 3000 $\mu\text{m}$
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1200 $\mu\text{m}$	1 – 3 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Aukštis	17 mm
Matavimo diapazonas NFe	0 - 1250 $\mu\text{m}$
Matavimo principas Fe	magnetiškai induktyvus
Ilgis	95 mm
Plotis	47 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	100 h
Leistina paklaida sluoksniams $< 100 \mu\text{m}$	1 % / $\pm 1,5 \mu\text{m}$
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dangos storio matavimo prietaisas

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Kalibrinių plėvelių rinkinys, 6-ių vnt. Tipas A	496940 A