

**KARL DEUTSCH****Dangos sluoksnių stormatis Universal Leptoskop, Tipas: 2042****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	496850 2042
GTIN	2050001061546
Produktų klasė	49G

**Aprašymas****Modelis:**

Universalus dangos stormatis dangos storiui ant metalų arba spalvotųjų metalų paviršiaus matuoti - priklausomai nuo zondo Nr.496900, 496910 arba 496912.

- **Laisvai pasirenkami ir keičiami zondai.**
- **Aiškus ekranas su foniniu apšvietimu.**
- **Galima matuoti be pirminio kalibravimo.**
- **Įvairios kalibravimo galimybės, pvz., patentuotas reguliavimas per nežinomo storio dangą.**
- **Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija, automatinis išjungimas.**
- **Duomenų išvestis spausdintuvui.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6, lagaminu, naudojimo instrukcija ir kalibravimo protokolu.

**Techninis aprašymas**

Apytikslė baterijų veikimo trukmė	90 h
Matavimo principas NFe	Sūkurinė srovė
Leistina paklaida sluoksniams <100 µm	1 % / ±1 µm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 20000 $\mu\text{m}$
Duomenų kaupiklis	10000 matavimo verčių
Matavimo principas Fe	magnetiškai induktyvus
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1000 $\mu\text{m}$	1 – 3 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Dangos storio matavimo prietaisas

## Priedai

Kalibrinių plėvelių rinkinys, 6-ių vnt. Tipas A	496940 A
NFe matavimo zondai, skirti Nr. 496850 Tipas MIKRO	496910 MIKRO
Etalonai Tipas FE	496920 FE
Fe matavimo zondas, skirtas Nr. 496850 Tipas MIKRO	496900 MIKRO
Etalonai Tipas NFE	496920 NFE
Fe matavimo zondas, skirtas Nr. 496850 Tipas EP	496900 EP
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
NFe matavimo zondai, skirti Nr. 496850 Tipas EP	496910 EP
Fe matavimo zondas, skirtas Nr. 496850 Tipas EP90	496900 EP90
Fe / NFe matavimo zondai, skirti Nr. 496850 Tipas KOMBI	496912 KOMBI