

**Kalibrinis kamštis H7, Nominalusis matmuo Ø: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	484000 5
GTIN	4045197210722
Produktų klasė	48B

**Aprašymas****Modelis:**

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai, kurių tolerancija H7.

**Standartas:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Pastaba:**

- Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu **[www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com)**, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.
- Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027.
- Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos laukas	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kokybė	7
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Nominalus dydis	5 mm

Kalibravimas	M2
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis

## Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028300 20
DAkkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm	028340 60