

**Degussit® oksidinės keramikos mažųjų dildžių rinkinys, 12 vnt.****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558940
GTIN	4045197407191
Produktų klasė	53D

Aprašymas**Modelis:**

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant štampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.

Tiekimo sudėtis:

Degussit® mažųjų dildžių rinkinys su 11 dildžių Nr. 558905 – 558925, pusapvalės ir elipsės formos, 1 laikiklis ir 2 griebtuvai.

Techninis aprašymas

Serija	Degussit®
Šlifavimo priemonės	Aliuminio oksido keramika
Galandimo dildžių skaičius	11
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		