

**Deimantinė dildė, 140 mm grūdeliai D91 (smulkūs), Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	529210 2
GTIN	2050001698087
Produktų klasė	53B

Aprašymas**Modelis:**

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto $\varnothing = 3$ mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štapavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.

Grūdėtumas:

Smulkūs grūdeliai **D 91**

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis su danga	5,5×1,6 mm
Forma	plokščia smailu galu
dangos ilgis	70 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D91
su dildės rankena	ne
Produkto rūšis	Adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

Priedai

Greitai uždedama rankenaadinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Greitai uždedama rankenaadinėms dildėms Tipas 2	519700 2