



Preciz. dildžių abiem darb. galais rinkinys SH 2 = pusiau glotniajam apdirb. (12 vnt.)



Užsakymo data

Užsakymo numeris	528310
GTIN	2050001697981
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškų tikslų dildžių abiem darbiniais galais ruošiniai kaldinami iš specialaus plieno, šlifuojami, ypatingai tikslios įkartos daromos precizinėmis mašinomis, jų gylis ir storis yra tolygus, kietumas **65 - 66 HRC**. Šių dildžių kokybę įrodo iki pat galiuko tikslios įkartos. Šios precizinės dildės išsiskiria didžiausiu formos tikslumu, našumu ir patvarumu.

Paskirtis:

Tiksliai ir kruopščiai apdirbti net ir labai kietas medžiagas, pvz., gaminant įrankius ir profilius.

Tiekimo sudėtis:

Suvyniojamame dėkle. Po 1 dildę Nr. 528300, forma 711 – 790.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šveicariško tipo įkartos	2
Įkartų ilgis	25 cm
Bendras ilgis	180 mm
Atskirų dildžių skaičius	12

Produkto rūšis

Precizinė dildė abiem darbiniais galais

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		

Priedai

Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 761	528300 761
Suvyniojamas dėklas dildėms Skyrelių kiekis 12	528510 12
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 731	528300 731
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 750	528300 750
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 771	528300 771
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 711	528300 711

Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 713	528300 713
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 732	528300 732
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 790	528300 790
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 741	528300 741
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 763	528300 763
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 764	528300 764
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, pusiau glotnillgis 180 mm Tipas 781	528300 781