



## Deimantinė dildė, 140 mm grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs, Tipas: 5

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	529220 5
GTIN	4007220016794
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniiais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

**Visas dildės ilgis = 140 mm;** deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto  $\varnothing = 3$  mm.

#### Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štapavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.

#### Grūdėtumas:

Universalaus dydžio grūdeliai (standartinės dildės) **D 126**

#### Priedai pasirinktinai:

**Greitai uždedamą rankeną**, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

### Techninis aprašymas

Forma	keturbriaunė
Skerspjūvis su danga	2,6x2,6 mm
dangos ilgis	70 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D126
su dildės rankena	ne
Produkto rūšis	Adatinė dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

## Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3