



Deimantinė dildė, 140 mm grūdeliai D91 (smulkūs), Tipas: 5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 529210 5 |
| GTIN | 4007220016787 |
| Produktų klasė | 53B |

Aprašymas

Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniiais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto \varnothing = 3 mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, šampavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.

Grūdėtumas:

Smulkūs grūdeliai **D 91**

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|---------------|
| Forma | keturbriaunė |
| Skerspjūvis su danga | 2,6×2,6 mm |
| dangos ilgis | 70 mm |
| Šlifavimo priemonės | Deimantinė |
| Šlifavimo priemonių kodas | D |
| Grūdėtumas | D91 |
| su dildės rankena | ne |
| Produkto rūšis | Adatinė dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Kietlydininis (HM) | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Akmuo | ribotai tinka | | |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3 | 519700 3 |
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2 | 519700 2 |