



VALTITAN precizinės adatinės dildės Rinkinys, 6 vnt., Bendras ilgis mm / šveicariško tipo įkartos: 180/0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	527660 180/0
GTIN	613548045770
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Labai naši dildė ypatingai didelio patvarumo. Paviršiaus kietis **1200 HV**. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti dilinimo drožlėmis, taip kad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

Standartas:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tiekimo sudėtis:

Plastikinis krepšys. Po 1 visų formų dildę: plokščiai buką, pusapvalę, apvalią, keturbriaunę, tribriaunę ir Barrett.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	180 mm
Šveicariško tipo įkartos	0
Produkto rūšis	Precizinė adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		

Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka

Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2