


Galąstuvai skirtas HM ir ketui, silicio karbidas (SiC) rupus / glotnus, Ilgis × plotis: 125X50mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558825 125X50
GTIN	4260496535196
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.

Silicio karbidas su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje SiC grūdėliai 280 / 320 (smulkūs); viršuje - SiC grūdėliai 100 (stambūs).

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Aukštis	20 mm
Smulkumo laipsnis	rupus / smulkus
Grūdėtumas	100
Grūdėtumas	280 / 320
Plotis	50 mm
Ilgis	125 mm
Produkto rūšis	Abrazyvus galąstuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		