


**Deimantinių dildžių rinkinys, 5 vnt., 140 mm., Grūdelių dydis: D126µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	529300 D126
GTIN	4007220017388
Produktų klasė	53B

**Aprašymas****Modelis:**

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniiais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

**Visas dildės ilgis = 140 mm;** deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto Ø = 3 mm.

**Paskirtis:**

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štapavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė. Universalus grūdelių dyd. (standartinės dildės)

**Tiekimo sudėtis:**

Plastikinėje dėžutėje.

**5 vnt.**, po 1 šių formų 1; 3; 4; 5; 6 dildę.

**Priedai pasirinktinai:**

**Greitai uždedamą rankeną**, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	140 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Atskirų dildžių skaičius	5
Pakuotė	Plastikinė dėžutė

Produkto rūšis

Adatinė dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

## Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 5	529220 5
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 1	529220 1
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 4	529220 4
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 6	529220 6
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 3	529220 3