



Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, rupi Ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 750



Užsakymo data

Užsakymo numeris	528200 750
GTIN	613548076767
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškų tikslių dildžių abiem darbiniais galais ruošiniai kaldinami iš specialaus plieno, šlifuojami, ypatingai tikslios įkartos daromos precizinėmis mašinomis, jų gylis ir storis yra tolygus, kietumas **65 - 66 HRC**. Šių dildžių kokybę įrodo iki pat galiuko tikslios įkartos. Šios precizinės dildės išsiskiria didžiausiu formos tikslumu, našumu ir patvarumu.

Paskirtis:

Tiksliai ir kruopščiai apdirbti net ir labai kietas medžiagas, pvz., gaminant įrankius ir profilius.
Įkartų ilgis: 16 cm

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	4,4×1,2 mm
Smulkumo laipsnis	grubus
Šveicariško tipo įkartos	0
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Įkartų ilgis	16 cm
Bendras ilgis	180 mm
Produkto pavadinimo požymis	SH 0 / DH 1
Produkto rūšis	Precizinė dildė abiem darbiniais galais

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		