

**Preciz. dildžių abiem darb. galais rinkinys SH 2 = glotniajam apdirb. (13 vnt.)****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	528010
GTIN	2050001697646
Produktų klasė	53B

Aprašymas**Modelis:**

Šveicariškų tikslių dildžių abiem darbiniais galais ruošiniai kaldinami iš specialaus plieno, šlifuojami, ypatingai tikslios įkartos daromos precizinėmis mašinomis, jų gylis ir storis yra tolygus, kietumas **65 - 66 HRC**. Šių dildžių kokybę įrodo iki pat galiuko tikslios įkartos. Šios precizinės dildės išsiskiria didžiausiu formos tikslumu, našumu ir patvarumu.

Paskirtis:

Tiksliai ir kruopščiai apdirbti net ir labai kietas medžiagas, pvz., gaminant įrankius ir profilius.

Tiekimo sudėtis:

Suvyniojamame dėkle. Po 1 dildę Nr. 528050, forma 911 – 985.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	smulkus
Šveicariško tipo įkartos	2
Įkartų ilgis	38 cm
Bendras ilgis	150 mm
Atskirų dildžių skaičius	13
Produkto rūšis	Precizinė dildė abiem darbiniais galais

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		

Priedai

Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 917	528050 917
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 916	528050 916
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 981	528050 981
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 974	528050 974
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 964	528050 964
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 984	528050 984

Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 952	528050 952
Suvyniojamas dėklas dildėms Skyrelių kiekis 13	528510 13
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 911	528050 911
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 965	528050 965
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 930	528050 930
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 942	528050 942
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 985	528050 985
Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotnillgis 150 mm Tipas 914	528050 914