

**Degussit® oksidinės keramikos mažoji dildė, apvali, ilgis × plotis: 100X2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558915 100X2 |
| GTIN | 4045197407153 |
| Produktų klasė | 53D |

Aprašymas**Modelis:**

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Paskirtis:

Preciziam apdirbimui gaminant šampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulus, įrantas ir pakeisti formą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Plotis | 2 mm |
| Ilgis | 100 mm |
| Serija | Degussit® |
| Šlifavimo priemonės | Aliuminio oksido keramika |
| Forma | apvali |
| Produkto rūšis | Galandimo dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--|-----------|----------------|-----------|
|--|-----------|----------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Alu Mg | tinka |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka |
| Plienas <55 HRC | tinka |
| Plienas <60 HRC | tinka |
| Plienas <67 HRC | tinka |
| Kietlydininis (HM) | tinka |
| INOX | tinka |
| Ti | tinka |
| Ketus (G) | tinka |
| CuZn | tinka |
| Plastikas, GFK | tinka |
| Akmuo | ribotai tinka |
| Uni | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |
| sausasis | ribotai tinka |