



## Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, rupi Ilgis 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipas: 781



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	528200 781
GTIN	613548076972
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Šveicariškų tikslių dildžių abiem darbiniais galais** ruošiniai kaldinami iš specialaus plieno, šlifuojami, ypatingai tikslios įkartos daromos precizinėmis mašinomis, jų gylis ir storis yra tolygus, kietumas **65 - 66 HRC**. Šių dildžių kokybę įrodo iki pat galiuko tikslios įkartos. Šios precizinės dildės išsiskiria didžiausiu formos tikslumu, našumu ir patvarumu.

#### Paskirtis:

Tiksliai ir kruopščiai apdirbti net ir labai kietas medžiagas, pvz., gaminant įrankius ir profilius.  
Įkartų ilgis: 16 cm

### Techninis aprašymas

Skersmuo	4,8 mm
Smulkumo laipsnis	grubus
Šveicariško tipo įkartos	0
atitinka vokišką įkartų tipą	1
Įkartų ilgis	16 cm
Bendras ilgis	180 mm
Produkto pavadinimo požymis	SH 0 / DH 1
Produkto rūšis	Precizinė dildė abiem darbiniais galais

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Uni	ribotai tinka		