



## Deimantinė Handy dildė, 215 mm grūdeliai D 126 (vidutinio grubumo), universalūs, Tipas: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	529150 6
GTIN	4007220017326
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

Atitinka adatines dildes Nr. 529220, tačiau pagamintos iš ruošinių, panašių į Habilis dildes Nr. 527060 (storesnio koto, masyvus kaldintas antgalis); apie **3 kartus daugiau deimantu dengto ploto** negu adatinių dildžių.

#### Paskirtis:

**Grūdintųjų ir legiruotųjų plienų, kietlydinio, stiklo, keramikos ir pluoštu sustiprintų plastikų apdirbimui.** Dildinant **stipriai nespausti**, ypač apdirbant briaunas! Daugiau spaudžiant, vietoje geresnių rezultatų apgadinama dildė.

### Techninis aprašymas

Skerspjūvis su danga	10 mm
Forma	tribriaunė
dangos ilgis	100 mm
Bendras ilgis	215 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D126
su dildės rankena	ne
Reikia atskiros rankenos	ne
Produkto rūšis	Rankinė dildė

