



## Užmaunamų raktų rinkinys izoliuoti, Raktų skaičius: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	622510 5
GTIN	4010995228200
Produktų klasė	63K

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvus atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo. **Paskirtis:** Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su apsauga nuo nuriėdėjimo. **Geležtė** iš chromo vanadžio plieno; juodinta. Ilgas modelis; gili 6-briaunė rakto galvutė išlindusiems varžtams.

#### Standartas:

**DIN 3125**

#### Apdirbama medžiaga:

**Ergonomiška daugiakomponentė rankena** su apsauga nuo riedėjimo, **geležtė** iš chromo vanadžio plieno, juodinta, izoliuota.

#### Turinys:

po 1 vnt. Nr. 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	5
Gamintojo pavadinimas	SoftFinish® electric
Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas

Produkto rūšis

Užmaunamas raktas

**Priedai**

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 9 mm

622500 9

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 13 mm

622500 13

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 7 mm

622500 7

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 8 mm

622500 8

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 10 mm

622500 10