



## Užmaunamų raktų rinkinys izoliuoti, Raktų skaičius: 11



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	622510 11
GTIN	4010995228217
Produktų klasė	63K

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo. **Paskirtis:** Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su apsauga nuo nuriėdėjimo. **Geležtė** iš chromo vanadžio plieno; juodinta. Ilgas modelis; gili 6-briaunė rakto galvutė išlindusiems varžtams.

#### Standartas:

#### DIN 3125

#### Apdirbama medžiaga:

**Ergonomiška daugiakomponentė rankena** su apsauga nuo riedėjimo, **geležtė** iš chromo vanadžio plieno, juodinta, izoliuota.

#### Turinys:

po 1 vnt. Nr. 622500: Dyd. 5,5; 6 ; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Gamintojo pavadinimas	SoftFinish® electric

Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 11 mm	622500 11
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 13 mm	622500 13
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 8 mm	622500 8
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 5,5 mm	622500 5,5
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 7 mm	622500 7
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 17 mm	622500 17
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 6 mm	622500 6
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 9 mm	622500 9
Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 10 mm	622500 10