



IMPACT 3/8 colio galvutė, skirta Torx® varžtams, Torx® profilis: E12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	650500 E12
GTIN	4045197214799
Produktų klasė	62D

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skylė ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Profilio dydis A: 11,7 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 15 mm

Ilgis: 32 mm

Techninis aprašymas

Profilio dydis A	11,7 mm
Torx® profilis	E12
Ilgis	32 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	15 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Sandarinio gnybtas galvutėms, 3/8 colio Tipas 1	650780 1
Jungiamasis kaištis 3/8 colio galvutėms Ø × ilgis 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Fiksavimo gnybtų nuėmiklis	650785
Guminis žiedas 3/8 colio galvutėms Ø 18 mm	650800 18
10 vnt. apsauginių spaustukų rinkinys 3/8 colio galvutėms su ištraukikliu Tipas 1	650790 1