



Šarnyrinių užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	622810 7
GTIN	8014230038681
Produktų klasė	63P

Aprašymas

Modelis:

T formos rankena yra padaryta kaip slystamoji rankena, yra apsaugos ant galų, kad neiškristų. Su sukiojama lankstine galvute (sukiojimo kampas 50°, darbinis kampas iki 90°). Lanksto padėtis tvirtai fiksuojama integruota spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Turinys:

po 1 galvutę Nr. 622800: Dyd. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	7
Sukimo kampas	50 laipsniai
Darbinis kampas	90 laipsniai
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Šarnyrinis užmaunamas raktas Rakto dydis 11 mm	622800 11
Šarnyrinis užmaunamas raktas Rakto dydis 19 mm	622800 19
Šarnyrinis užmaunamas raktas Rakto dydis 8 mm	622800 8
Šarnyrinis užmaunamas raktas Rakto dydis 13 mm	622800 13
Šarnyrinis užmaunamas raktas Rakto dydis 14 mm	622800 14
Šarnyrinis užmaunamas raktas Rakto dydis 17 mm	622800 17
Šarnyrinis užmaunamas raktas Rakto dydis 10 mm	622800 10