



## Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, Kakliuko nominalusis Ø: 2,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	628600 2,5
GTIN	4020772040499
Produktų klasė	63Q

### Aprašymas

**Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

**Paskirtis:**

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

**Pastaba:**

Kakliuko Ø = kakliuko nominalusis Ø – 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

### Techninis aprašymas

Kakliuko nominalusis Ø	2,5 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	7 - 40 mm
Tipas	758
Gamintojo pavadinimas	758
Ilgis L	115 mm
lenktas	ne
tiesus	taip
reguliuojamo pločio	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

