

**Šarnyrinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 12 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	622800 12
GTIN	8014230038568
Produktų klasė	63P

Aprašymas**Modelis:**

T formos rankena yra padaryta kaip slystamoji rankena, yra apsaugos ant galų, kad neiškristų. Su sukiojama lankstine galvute (sukiojimo kampas 50°, darbinis kampas iki 90°). Lanksto padėtis tvirtai fiksuojama integruota spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Rakto ilgis: 400 mm

Slystamosios rankenos ilgis: 160 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis	12 mm
Rakto ilgis	400 mm
Slystamosios rankenos ilgis	160 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

