

**HOLEX****IMPACT 6-briaunių 3/8 colio galvučių rinkinys su magnetu, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 650135 19     |
| GTIN             | 4045197336309 |
| Produktų klasė   | 62D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu griovelio. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

**Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

**Techninis aprašymas**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Rakto dydis                         | 19 mm                        |
| Ilgis                               | 30 mm                        |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 27,5 mm                      |
| Pavaros keturbriaunis               | 3/8 in                       |
| Perdavos profilis                   | 6-briaunis užmaunamas raktas |
| tinka darbui staklėmis              | taip                         |
| Produkto rūšis                      | Galvutė                      |

**Priedai**

|   |               |
|---|---------------|
| Apsauginių spaustukų rinkinys įdėklams, 3/8 colio, su nuimtuvu, 10 vnt. Tipas 2 | 650790 2      |
| Fiksavimo gnybtų nuėmiklis  | 650785        |
| Jungiamasis kaištis 3/8 colio galvutėms Ø × ilgis 2,5X18 mm                     | 650900 2,5X18 |
| Guminis žiedas 3/8 colio galvutėms Ø 22 mm                                      | 650800 22     |